

Garant**VB.T 160408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261234 HB7130-2
GTIN	4062406750428
Artikelklass	21G

Beskrivning

VB.T 160408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	VM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
Skärmaterial	HM
Sort	HB7130-2
Hörnradie	0,8 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning