

Garant**VB.T 160404, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 261232 HB7130-2 |
| GTIN | 4062406750411 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

VB.T 160404 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------|--------------|
| Skärdjup a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| spån-brytare | VM |
| Sort | HB7130-2 |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Skärmaterial | HM |
| Tolerans | M |
| ISO-kod vändskär | VBMT 160404 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 70 - 240 m/min |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Matning f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Antal byten/skär | 2 |
| Primäranvändning | M |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |