

Garant**VC.T 160408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261459 HB7130-2
GTIN	4062406750480
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärmaterial	HM

ISO-kod vändskär	VCMT 160408
Tolerans	M
Sort	HB7130-2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning