

Garant**VC.T 110302, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	261364 HB7130-2
GTIN	4062406750435
Artikelklass	21G

Beskrivning

VCMT 110302 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

spån-brytare	VS
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	HM
Sort	HB7130-2
ISO-kod vändskär	VCMT 110302
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning