

HellermannTyton

Automatiskt buntbandsverktyg, Typ: EVO7I**Beställningsdata**

Ordernummer	729940 EVO7I
GTIN	4031026621791
Artikelklass	76C

Beskrivning**Utförande:**

Förinställd åtdragning och kantnära kapning av buntband i ett och samma arbetsmoment. Inställbar dragkraft. Buntbanden kapas rent och snyggt utan vassa grader. Den avklippta bandänden hålls fast av medbringaren. Tack vare den innovativa och patenterade TLC-teknologin (Tension/Lock/Cut) hos EVO7i revolutioneras hanteringen av buntband genom att avsevärt lägre kraft behövs vid buntningen. Ren kapning går lekande lätt. Rekylar elimineras och den fysiska belastningen på användaren sänks avsevärt.

Fördel:

- **Exakt buntning med minimal ansträngning genom TLC-teknologi.**
- **Glidsäkert grepp för säker användning.**
- **Lätt, glasfiberarmerat plasthölje.**
- **Bekväm inställning av dragkraften i 33 steg.**
- **Lång, smal nosdel för trånga monteringsförhållanden.**
- **Hängare för fastsättning av en verktygsögla eller för upphängning på en verktygsvägg.**
- **Kniv och noskåpa är enkla att byta ut. Bakåtkompatibel med EVO7.**

Ergonomisk buntbandstång med skärslagreducering som ger en extra skonsam användning.

Användningsdata:

Förinställd åtdragning och kantnära kapning av buntband i ett och samma arbetsmoment. Inställbar dragkraft. Buntbanden kapas rent och snyggt utan vassa grader. Den avklippta bandänden hålls fast av medbringaren.

För plastbuntband.

Specialtillbehör:

Buntband nr 083700 / 083705.

Lösa knivblad för nr 729941.

Teknisk beskrivning

för buntband upp till tjocklek	1,5 mm
för buntband upp till bredd	4,8 mm
vikt	275 g
Produktslag	Buntbandsverktyg

Tillbehör

Reservkniv Typ EVO7	729941 EVO7
---------------------	-------------