




Segmentbackar, sats 3 delar, Stål, För chucktyp: 250



Beställningsdata

Ordernummer	313738 250
GTIN	4060576180243
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Finfrästa spår och **precisionsslipad** tandning, **brunerade**.

Användningsdata:

Omgripande, deformationsfri uppspanning.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505–313605.

OBS!:

- Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
- Överbackar av aluminium på förfrågan.

Teknisk beskrivning

höjd H	80 mm
spårbredd D	16 mm
bredd B	180 mm
längd L	80 mm
Hålavstånd b	30 mm
Hålavstånd a	30 mm

För chucktyp	250 mm
passar färgkod	Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag	Kraftspännsvarvchuckbackar