



Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: 7222806



Beställningsdata

Ordernummer	077111 7222806
GTIN	4014586895000
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

FEIN – kompakt vinkelslip \varnothing 125 mm.

- **Robust, kraftfull motor för daglig användning.**
- **Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag**
- **Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).**
- **Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.**

leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

tillverkarens beteckning: CG13-125V

effektförbrukning: 1300 W

maximalt varvtal: 11500 min⁻¹

varvtalsområde: 2800 - 11500 min⁻¹

maximal skiv- \varnothing : 125 mm

maximalt kapdjup: 35 mm

Teknisk beskrivning

vikt	2,3 kg
maximal skiv-Ø	125 mm
effektförbrukning	1300 W
nätspänning	240 V
varvtalsområde	2800 - 11500 min ⁻¹
nätfrekvens	50 Hz
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s ²
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	CG13-125V
maximalt kapdjup	35 mm
anmärkning	Varvtalselektronik
Återstartspärr	ja
maximalt varvtal:	11500 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner