



## Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: 7222826



### Beställningsdata

Ordernummer	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

**FEIN – kompakt vinkelslip  $\varnothing$  125 mm.**

- **Robust, kraftfull motor för daglig användning.**
- **Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag**
- **Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om  $90^\circ$  (optimal brytarposition allt efter tillämpning).**
- **Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.**

#### leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

tillverkarens beteckning: CG17-125INOX

effektförbrukning: 1700 W

maximalt varvtal:  $7500 \text{ min}^{-1}$

varvtalsområde:  $2200 - 7500 \text{ min}^{-1}$

maximal skiv- $\varnothing$ : 125 mm

maximalt kapdjup: 35 mm

### Teknisk beskrivning

maximalt kapdjup	35 mm
Återstartspärr	ja
effektförbrukning	1700 W
maximal skiv-Ø	125 mm
maximalt varvtal:	7500 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	CG17-125INOX
vikt	2,4 kg
nätspänning	240 V
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s <sup>2</sup>
anmärkning	Varvtalselektronik
Energiförsörjning	Nätdriven
varvtalsområde	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
nätfrekvens	50 Hz
Produktslag	Vinkelslipmaskiner