



## Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: 7222796



### Beställningsdata

Ordernummer	077111 7222796
GTIN	4014586894980
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

**FEIN – kompakt vinkelslip  $\varnothing$  125 mm.**

- **Robust, kraftfull motor för daglig användning.**
- **Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag**
- **Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).**
- **Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.**

#### leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

tillverkarens beteckning: CG10-125

effektförbrukning: 1000 W

maximalt varvtal: 11000 min<sup>-1</sup>

maximal skiv- $\varnothing$ : 125 mm

maximalt kapdjup: 35 mm

vikt: 2,1 kg

### Teknisk beskrivning

Återstartspärr	ja
maximalt kapdjup	35 mm
vikt	2,1 kg
effektförbrukning	1000 W
nätfrekvens	50 Hz
anmärkning	kort utförande
maximalt varvtal:	11000 min <sup>-1</sup>
nätspänning	240 V
maximala vibrationer enligt EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
maximal skiv-Ø	125 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	CG10-125
Produktslag	Vinkelslipmaskiner