



Hylsnycklar, vinklade, nyckelvidd: 11mm



Beställningsdata

Ordernummer	621341 11
GTIN	4062406750626
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Smidda för mycket stora påfrestningar och med nyckelvidder med mycket snäva toleranser. Speciell ihålig form, även för muttrar på långt utskjutande bultar. Samma nyckelvidd på båda sidor. Storlek 6 och 7 med sexkant på båda sidor, från storlek 8 med sexkant på den långa och 12-kant på den korta skänkeln. Vinklade cirka 90 – 95°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

Utgångsprofil kort sida	dubbelsexkant
hål-Ø F	8 mm
nyckelvidd	11 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Utgångsprofil lång sida	6-kant
nyckellängd L ₁	136 mm
nyckellängd L ₂	32 mm
Vinkel	90 - 95 grad
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Samma nyckelvidd i båda ändar	ja
Produktslag	hylsnyckel