



## Hylsnycklar, vinklade, nyckelvidd: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	621341 10
GTIN	4062406750619
Artikelklass	62C

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda för mycket stora påfrestningar och med nyckelvidder med mycket snäva toleranser. Speciell ihålig form, även för muttrar på långt utskjutande bultar. Samma nyckelvidd på båda sidor. Storlek 6 och 7 med sexkant på båda sidor, från storlek 8 med sexkant på den långa och 12-kant på den korta skänkeln. Vinklade cirka 90 – 95°.

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

### Teknisk beskrivning

nyckellängd L <sub>2</sub>	29 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
nyckelvidd	10 mm
Utgångsprofil kort sida	dubbelsexkant
Utgångsprofil lång sida	6-kant
hål-Ø F	7 mm
nyckellängd L <sub>1</sub>	130 mm
Vinkel	90 - 95 grad
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Samma nyckelvidd i båda ändar	ja
Produktslag	hylsnyckel