



Hylsnyckelsats, vinklade, Antal nycklar: 11



Beställningsdata

Ordernummer	621346 11
GTIN	4062406750770
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Smidda för mycket stora påfrestningar och med nyckelvidder med mycket snäva toleranser. Speciell ihålig form, även för muttrar på långt utskjutande bultar. Samma nyckelvidd på båda sidor. Storlek 6 och 7 med sexkant på båda sidor, från storlek 8 med sexkant på den långa och 12-kant på den korta skänkeln. Vinklade cirka 90 – 95°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Innehåll:

Vardera 1 nyckel nr 621341: Storlek 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	11
Vinkel ca	90 - 95 grad
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Samma nyckelvidd i båda ändar	ja
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 6 mm	621341 6
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 7 mm	621341 7
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 8 mm	621341 8
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 10 mm	621341 10
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 11 mm	621341 11
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 12 mm	621341 12
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 13 mm	621341 13
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 17 mm	621341 17
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 19 mm	621341 19
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 22 mm	621341 22
Hylsnycklar, vinklade nyckelvidd 24 mm	621341 24