



## Tryckluftsdreven raxlipmaskin, spännhyls-Ø 6 mm Kort, Typ: 7405



### Beställningsdata

Ordernummer	079456 7405
GTIN	015451781507
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Ministavslip med högt tomgångsvarvtal för tyst och effektiv slipning. Exakt kapacitet och kontroll genom den inbyggda varvtalsregulatorn.

#### leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 st 1/4 tum och 6 mm spänntång.

### Teknisk beskrivning

vikt	0,5 kg
maximala vibrationer enligt EN	3,6 m/s <sup>2</sup>
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
maximal luftförbrukning	78 l/min
Längd	200 mm
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
Spännhylsa-Ø	6 mm
anslutningsgänga	NPT
axeffekt	250 W
bullernivå	76,2 dB(A)

## Datablad

maximalt varvtal:

28000 min<sup>-1</sup>

Produktslag

Rakslip