

uvex

Snörkänga, svart uvex 1, S2, EU-skostorlek: 48



Beställningsdata

Ordernummer	092118 48
GTIN	4031101534909
Artikelklass	04V

Beskrivning

Utförande:

Sportig, extra lätt och rörlig skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.

- **Ovanmaterial av mikrovelour.**
- **Distance-Mesh fodermaterial.**
- **100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.**
- **Gångsula av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.**
- **Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.**
- **ESD-utrustning.**

Snörkänga med mjuk vadderad kant samt vadderad dammtät plös.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Skyddsklass: S2

Material tåhätta: Komposit

Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191

Teknisk beskrivning

mot vatteninträngning och vattenabsorption	ja
Vattentäthet för hela skon	ja

lämplig för kromallergiker	ja
Material tåhätta	Komposit
material innerfoder	Distance Mesh
Ovanläder	vattenavstötande Hightech-Microvelour
metall- och läderfri utrustning	ja
EU-skostorlek	48
halkskydd	ja
Skotyp	snörkänga
olje- och bensinbeständig sula	ja
Lås	snöre
Färg	svart / gul
Norm	Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
antistatisk	ja
Energiupptagning i klacken	ja
Material yttersula	Polyuretan
uttagbar fotbädd	ja
Skyddsklass	S2
Serie	uvex 1
Kön	Herr
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Skyddsstövlar