



LED-ficklampa Core med batterier, Typ: P3-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081370 P3-CORE
GTIN	4058205028462
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien. **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinerar lins och reflektor och förenar därmed fördelarna med båda systemen. Resultatet är en enastående ljuskoncentration i fokus samt en i det närmaste homogen och avfokuserad ljuskägla. Det gör att AFS räknas till världens bästa fokuseringssystem för lysdiodlampor.

Rapid Focus

Vanliga fokuseringssystem med vridmekanism måste som regel manövreras med båda händerna. Med Rapid Focus går det däremot att snabbt reglera ljuskäglan med en hand.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batterier.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	90 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1

Ljusflöde steg 3	15 lm
Kan även användas som ficklampa	Fokus
totallängd	100 mm
tillverkarens beteckning	P3 Core
IP-skyddsklass	IP 54
Huvud-Ø	20 mm
Brinntid steg 3	6 h
Brinntid steg 2	4 h
Rapid Focus	ja
Batterityp	Micro, AAA
advanced Focus System (AFS)	ja
Belysning	LED-modul
Ljusflöde steg 2	50 lm
brinntid	3 h
vikt	42 g
Produktslag	Ficklampa