



LED-ficklampa Core med batterier, Typ: P4-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081370 P4-CORE
GTIN	4058205028493
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien. **Advanced Focus System (AFS)**

Advanced Focus System kombinerar lins och reflektor och förenar därmed fördelarna med båda systemen. Resultatet är en enastående ljuskoncentration i fokus samt en i det närmaste homogen och avfokuserad ljuskägla. Det gör att AFS räknas till världens bästa fokuseringssystem för lysdiodlampor.

Rapid Focus

Vanliga fokuseringssystem med vridmekanism måste man som regel manövrera med båda händerna. Med Rapid Focus går det däremot att snabbt reglera ljuskäglan med en hand.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batterier.

Teknisk beskrivning

Brinntid steg 2	9 h
Belysning	LED-modul
Ljusflöde steg 2	60 lm

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	2
ljusflöde	120 lm
Batterityp	Micro, AAA
tillverkarens beteckning	P4 Core
totallängd	150 mm
vikt	58 g
IP-skyddsklass	IP 54
brinntid	5 h
Ljusflöde steg 3	15 lm
Kan även användas som ficklampa	Fokus
Huvud-Ø	15 mm
Rapid Focus	ja
advanced Focus System (AFS)	ja
Brinntid steg 3	20 h
Produktslag	Ficklampa