



LED-ficklampa Core med batterier, Typ: P5-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081370 P5-CORE
GTIN	4058205028523
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

leveransinnehåll:

Inklusive batterier och handrem.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	26 mm
Ljusflöde steg 3	15 lm
Energiförsörjning	Batteridrivna
Brinntid steg 2	5 h
IP-skyddsklass	IP 44
Ljusflöde	150 lm
Ljusflöde steg 2	60 lm
Brinntid steg 3	12 h

brinntid	2,5 h
totallängd	120 mm
vikt	83 g
tillverkarens beteckning	P5 Core
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Mignon, AA
Produktslag	Ficklampa