



LED-ficklampa Core med batterier, Typ: P6-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081370 P6-CORE
GTIN	4058205028554
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batterier och handrem.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	3
Huvud-Ø	32 mm
brinntid	4 h
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Micro, AAA
IP-skyddsklass	IP 54
vikt	130 g
Brinntid steg 2	25 h

totallängd	123 mm
Ljusflöde steg 2	25 lm
tillverkarens beteckning	P6 Core
ljusflöde	300 lm
Produktslag	Ficklampa