



LED-ficklampa Core med batterier, Typ: P7-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081370 P7-CORE
GTIN	4058205020480
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive batterier och handrem.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Micro, AAA
vikt	175 g
Energiförsörjning	Batteridriven
brinntid	1 h
Antal ingående batterier	4
Ljusflöde steg 2	250 lm
Brinntid steg 3	25 h
Huvud-Ø	37 mm

Brinntid steg 2	2 h
Ljusflöde steg 3	40 lm
ljusflöde	450 lm
IP-skyddsklass	IP 54
tillverkarens beteckning	P7 Core
totallängd	140 mm
Produktslag	Ficklampa