



LED-ficklampa Core med batteri, Typ: P4R-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081468 P4R-CORE
GTIN	4058205020398
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud. Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	15 mm
Ljusflöde	200 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Batterityp	Litiumjon
totallängd	150 mm
IP-skyddsklass	IP 54
Ljusflöde steg 2	90 lm
Ljusflöde steg 3	15 lm
Brinntid steg 2	3 h

vikt	55 g
Antal ingående batterier	1
Brinntid steg 3	25 h
brinntid	1,5 h
Produktslag	Ficklampa