



LED-ficklampa Core med batteri, Typ: P2R-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081468 P2R-CORE
GTIN	4058205020367
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive USB-- laddkabel.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
brinntid	0,5 h
totallängd	103 mm
Ljusflöde steg 3	15 lm
ljusflöde	120 lm
IP-skyddsklass	IP 54
vikt	36 g
Brinntid steg 3	5 h

Ljusflöde steg 2	50 lm
Brinntid steg 2	1 h
Huvud-Ø	15 mm
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa