

 LEDLENSER

## LED-ficklampa Core med batteri, Typ: P7R-CORE



### Beställningsdata

Ordernummer	081468 P7R-CORE
GTIN	4058205020510
Artikelklass	04B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de **stänkskyddade aluminiumhöljerna** är guldpläterade, **högkvalitativa linser** sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.

Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

#### Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

#### leveransinnehåll:

Inklusive USB-laddkabel och handrem.

### Teknisk beskrivning

Brinntid steg 3	90 h
vikt	202 g
Ljusflöde steg 3	15 lm
Ljusflöde steg 2	440 lm
Huvud-Ø	35 mm
Brinntid steg 2	4 h
Energiförsörjning	Batteridriven
Ljusflöde	1000 lm

Batterityp	Litiumjon
brinntid	2 h
totallängd	158 mm
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 68
Produktslag	Ficklampa