



LED-pannlampa med batteri, Typ: H5R-CORE



Beställningsdata

Ordernummer	081479 H5R-CORE
GTIN	4058205020879
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Kraftfulla LED-pannlampor för professionell användning.

- **Vridbart huvud och steglös fokusfunktion.**
- **Intuitiv manövrering och steglös dimning.**
- **Utbytbart, tvättbart pannband.**
- **Ledlenser Connecting System som enhetligt gränssnitt möjliggör enkel sammankoppling med ett omfattande tillbehörssortiment.**

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde-boost	500 lm
IP-skyddsklass	IP 67
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
brinntid	2 h
Huvud-Ø	32 mm
Brinntid steg 2	50 h
ljusflöde	400 lm

Antal ingående batterier	1
tillverkarens beteckning	H5R Core
vikt	167 g
Ljusflöde steg 2	15 lm
Produktslag	Pannlampa