

ESD rengöringsdukar 50 st, Typ: 50



Beställningsdata

Ordernummer	972940 50
GTIN	4057989086101
Artikelklass	98E

Beskrivning

Utförande:

ESD-rengöringsdukarna WIPEX®-MICRO kan tvättas vid 90 °C, kan steriliseras och är luddfria.

Avledningsresistans cirka $10^{10} \Omega$. Storlek 400 x 380 mm, Z-vikt.

Material: 50 % polyamid, 50 % polyester.

Färg: vit

leveransinnehåll:

50 dukar

elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Längd: 400 mm

Bredd: 380 mm

Teknisk beskrivning

Bredd	380 mm
Längd	400 mm
Material	50 % polyamid; 50 % polyester
Färg	vit
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD

Produktlag

Rengöringsduk