

Garant**Verktøjshållare med spärr Lång, Helt i stål, totallängd: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	149001 250
GTIN	4062406754686
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Med spärrchuck med två backar för fastspänning av fyrkantskraft. Förskjutbart T-handtag med räfflor centriskt och i båda ändar för fastsnäppning av spärrkulan. **Hållare med mantel av rostfritt stål**. Spärrnyckel omkopplingsbar för vänster-/högergång eller fast. **Utförande helt av stål** för hög vridmomentbelastning. Spännbackar frästa och härdade för att ge hög seghet och optimal ythårdhet.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för gängskärning på djupt liggande, svåråtkomliga ställen.

OBS!:

Fyrkantstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.

Teknisk beskrivning

för handgängtappar DIN 352	M3 – M10
spännvidd □	2,5 - 5,5 mm
totallängd	250 mm

Reservbackar nr 148712 storlek	85
Material	Helt i stål
Produktslag	Verktygshållare