

Garant**Skivfräsar, obelagd, Ø×bredd js16×k11: 100X10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	185820 100X10
GTIN	4045197098047
Artikelklass	11U

Beskrivning**Utförande:**

Med sicksacktandning och med hålkrage och kilspår.

Användningsdata:

För **spårfräsning och kapning** med höga krav på noggrannhet och ytfinhet på ämnets sidoytor.

OBS!:

f_z för $a_e = 0,1 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Skär-Ø D_c	100 mm
Hål-Ø H_7	32 mm
Tandantal Z	18
Skärbredd	10 mm
Skافتutförande	med håll

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 5
Norm	DIN 885 A
Fräsprofil	m. sicksacktandning
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	js16
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Skivfräsar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	200 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	19 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	19 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	19 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	9 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	180 m/min	N
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		