

**Borrstangshållare Form E2, VDI 16, Hål d2 (H7): 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319305 12
GTIN	4062406745899
Artikelklass	32U

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58+/-2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Genomborrat VDI-axel.
- Med två kulsprutmunstycken.

Fördel:

- Passar även till längre svarvhållare.
- Individuell längdinställning för svarvhållare.

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrstangshållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_6	44 mm
l_7	34 mm
Hål d_2 (H7)	12 mm
Kylkanalgänga	M5
spännskruvgänga	M8

Form	E
VDI-storlek	VDI 16
d ₆	40 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 16
Produktslag	VDI-borrstångshållare