

**Borrstångshållare Form E2, VDI 25, Hål d2 (H7): 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319315 10
GTIN	4062406754884
Artikelklass	32U

**Beskrivning****Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

Hål d <sub>2</sub> (H7)	10 mm
l <sub>6</sub>	50 mm
l <sub>7</sub>	41 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M6
Form	E
VDI-storlek	VDI 25
d <sub>6</sub>	58 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25
Produktslag	VDI-borrstånghållare

