

**Borrstangshållare Form E2, VDI 25, Hål d2 (H7): 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319315 25
GTIN	4062406754921
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstanghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_7	51 mm
Hål d_2 (H7)	25 mm
l_6	60 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M8
Form	E
VDI-storlek	VDI 25
d_6	58 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25
Produktslag	VDI-borrstangshållare

