

**Borrstångshållare Form E2, VDI 30, Hål d2 (H7): 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319320 32
GTIN	4067263152293
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_6	75 mm
l_7	61 mm
Hål d_2 (H7)	32 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M10
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
d_6	68 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Produktslag	VDI-borrstånghållare

