

**Borrstangshållare Form E2, VDI 50, Hål d2 (H7): 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319335 20
GTIN	4062406755102
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrarstanghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_7	76 mm
l_6	90 mm
Hål d_2 (H7)	20 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M12
Form	E
VDI-storlek	VDI 50
d_6	98 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
Produktslag	VDI-borrstangshållare

