

**Borrstångshållare Form E2, VDI 50, Hål d2 (H7): 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319335 12
GTIN	4062406755089
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_6	90 mm
l_7	76 mm
Hål d_2 (H7)	12 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M10
Form	E
VDI-storlek	VDI 50
d_6	98 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
Produktslag	VDI-borrstånghållare

