

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 20, Hål d2 (H6): 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319155 16
GTIN	4062406755157
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrning med vändskärsborr med kylmedelstillförel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_2	54 mm
Hål d_2 (H6)	16 mm
$l_1 -0,2$	64 mm
Utvändig diameter d_3	36 mm
Kylkanalgänga	M6
spännskruvgänga	M10×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 20
d_6	50 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20

Produktslag

VDi-verktygshållare