

**Borrstångshållare Form E2, VDI 50, Hål d2 (H7): 32mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319335 32 |
| GTIN | 4062406755126 |
| Artikelklass | 32U |

Beskrivning**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|----------------------|
| l_6 | 90 mm |
| Hål d_2 (H7) | 32 mm |
| l_7 | 76 mm |
| Kylkanalgänga | M8 |
| spännskruvgänga | M12 |
| Form | E |
| VDI-storlek | VDI 50 |
| d_6 | 98 mm |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 50 |
| Produktslag | VDI-borrstånghållare |

