

**Borrstångshållare Form E2, VDI 50, Hål d2 (H7): 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319335 40
GTIN	4062406755133
Artikelklass	32U

**Beskrivning****Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrstånghållare.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$l_7$	76 mm
$l_6$	90 mm
Hål $d_2$ (H7)	40 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M12
Form	E
VDI-storlek	VDI 50
$d_6$	98 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
Produktslag	VDI-borrstånghållare

