

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 25, Hål d2 (H6): 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319165 25
GTIN	4062406755201
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrning med vändskärsborr med kylmedelstillförel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_2	59 mm
Utvändig diameter d_3	45 mm
Hål d_2 (H6)	25 mm
$l_1 -0,2$	75 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M12×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 25
d_6	58 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25

Produktlag

VDi-verktygshållare