



Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 25, Hål d2 (H6): 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	319165 20
GTIN	4062406755195
Artikelklass	32U

Beskrivning

Användningsdata:

För borrar med vändskärsborr med kylmedelstillförel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

$l_1 -0,2$	67 mm
Utvändig diameter d_3	40 mm
l_2	54 mm
Hål d_2 (H6)	20 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M10×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 25
d_6	58 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25

Produktslag

VDi-verktygshållare