

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 30, Hål d2 (H6): 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319175 40
GTIN	4067263152354
Artikelklass	32U

**Beskrivning****Användningsdata:**

För borrar med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$l_1 -0,2$	85 mm
Hål $d_2$ (H6)	40 mm
$l_2$	73 mm
Utvändig diameter $d_3$	68 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M16×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
$d_6$	68 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

Produktslag

VDi-verktygshållare