

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 25, Hål d2 (H6): 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319165 16
GTIN	4062406755188
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrning med vändskärsborr med kylmedelstillförel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter d_3	36 mm
l_1 -0,2	67 mm
Hål d_2 (H6)	16 mm
l_2	54 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M10×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 25
d_6	58 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25

Produktslag

VDi-verktygshållare