

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 30, Hål d2 (H6): 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319175 25
GTIN	4067263152118
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrar med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Hål d ₂ (H6)	25 mm
l ₂	59 mm
Utvändig diameter d ₃	45 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M12×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
d ₆	68 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

Produktlag

VDi-verktygshållare