

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 30, Hål d2 (H6): 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319175 32
GTIN	4067263152132
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrar med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Utvändig diameter d_3	52 mm
l_2	63 mm
Hål d_2 (H6)	32 mm
$l_1 -0,2$	71 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M12×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
d_6	68 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

Produktslag

VDi-verktygshållare