

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 30, Hål d2 (H6): 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319175 16
GTIN	4067263120995
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrar med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Hål d_2 (H6)	16 mm
l_2	54 mm
Utvändig diameter d_3	36 mm
$l_1 -0,2$	67 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M10×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 30
d_6	68 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

Produktlag

VDi-verktygshållare