

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 50, Hål d2 (H6): 20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319215 20 |
| GTIN | 4062406755317 |
| Artikelklass | 32U |

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrning med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|--------|
| l_2 | 54 mm |
| $l_1 -0,2$ | 67 mm |
| Hål d_2 (H6) | 20 mm |
| Utvändig diameter d_3 | 40 mm |
| Kylkanalgänga | M8 |
| spännskruvgänga | M10×1 |
| Form | E |
| VDI-storlek | VDI 50 |
| d_6 | 98 mm |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 50 |

Produktlag

VDi-verktygshållare