

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 40, Hål d2 (H6): 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319205 40
GTIN	4062406755300
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrar med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Hål d_2 (H6)	40 mm
Utvändig diameter d_3	65 mm
l_2	73 mm
$l_1 -0,2$	90 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M16×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 40
d_6	83 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40

Produktslag

VDi-verktygshållare