

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 50, Hål d2 (H6): 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319215 32
GTIN	4062406755331
Artikelklass	32U

Beskrivning**Användningsdata:**

För borrar med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

$l_1 -0,2$	71 mm
Utvändig diameter d_3	52 mm
Hål d_2 (H6)	32 mm
l_2	63 mm
Kylkanalgänga	M8
spännskruvgänga	M12×1
Form	E
VDI-storlek	VDI 50
d_6	98 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50

Produktslag

VDi-verktygshållare