

**Vändskärsborrfäste Form E1, VDI 40, Hål d2 (H6): 16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319205 16     |
| GTIN         | 4062406755263 |
| Artikelklass | 32U           |

**Beskrivning****Användningsdata:**

För borrning med vändskärsborr med kylvätsketillförsel.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| $l_2$                   | 54 mm  |
| $l_1 -0,2$              | 67 mm  |
| Hål $d_2$ (H6)          | 16 mm  |
| Utvändig diameter $d_3$ | 36 mm  |
| Kylkanalgänga           | M8     |
| spännskruvgänga         | M10×1  |
| Form                    | E      |
| VDI-storlek             | VDI 40 |
| $d_6$                   | 83 mm  |
| Färgkod VDI-skaft       | VDI 40 |

Produktslag

VDi-verktygshållare