

**Garant****Elektriskt höjdbar arbetsplats Bärförmåga högst 250 / 200 kg Eluplanskiva mörk, Typ: 1250/S****Beställningsdata**

Ordernummer	920301 1250/S
GTIN	4062406755379
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock skiva av mörk Eluplan. Arbetsbord **med** glidplåtar, uppställning i rad möjlig.

**Lackering:**

Höjdbar fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

**Rekommendation:**

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

**OBS!:**

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetsskivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

**Teknisk beskrivning**

Djup	750 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
vikt	98 kg
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Kontakttyp ingång	F

märkspänning	250 V
maximal bärförmåga	250 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva längd	1250 mm
ComfortClose	nej
Bredd	1250 mm
Höjdställningsområde (arbetskivans överkant) från – till	720 - 1200 mm
lyfthastighet	38 mm/s
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning	250 kg
Material arbetskiva	Eluplan mörk
Materialtjocklek	1 mm
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Produktslag	Arbetsbord