

**Garant****Elektriskt höjjusterbar arbetsplats Bärförmåga högst 250 / 200 kg Eluplan-skiva mörk, Typ: 1250****Beställningsdata**

Ordernummer	920301 1250
GTIN	4062406755362
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock skiva av mörk Eluplan. Arbetsbord **utan** glidplåtar, uppställning i rad inte möjlig.

**Lackering:**

Höjjusterbara fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

**Rekommendation:**

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

**OBS!:**

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetsskivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1250 mm
märkspänning	250 V
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	610 - 1200 mm
maximal bärförmåga	250 kg

Kontakttyp ingång	F
Material arbetsskiva	Eluplan mörk
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
vikt	94 kg
lyfthastighet	38 mm/s
Djup	750 mm
Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning	250 kg
arbetsskiva längd	1250 mm
Arbetskiva (djup)	750 mm
ComfortClose	nej
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Materialtjocklek	1 mm
Utförande höjdinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Produktslag	Arbetsbord