

Garant GRIDLINE

Stativ med elström och tryckluft, Höjd 900 mm, Typ: FR**Beställningsdata**

Ordernummer	927068 FR
GTIN	4062406755683
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

leveransinnehåll:

Stativ med två jordade eluttag med montagematerial, exkl. kabeldragning.

Inkl. säkerhets-enhandsfattning, snabbkoppling NW 7,2 och 3/8 tums anslutningsgänga, upp till 10 bar.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt.**

OBS!:

Till stativ utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 927122 som förstyvning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

märkspänning	250 V
Eluttag typ	E

Märkström	16 A
höjd	900 mm
Djup	700 mm
passar till skivdjup	750 mm
Bredd	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Höjd 900 mm
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Höjdtjämnings GridLine arbetsbänkar Typ M12	927090 M12
Golvglidelement, set 2 delar Typ 2	927092 2