

Garant GRIDLINE

Stativ med elström, Höjd 800 mm, Typ: DK**Beställningsdata**

Ordernummer	927062 DK
GTIN	4062406755546
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Av stålrör, 50 mm bred, med tvärstagnung och fäste för höjdjustering i 25 mm raster. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med kabelgenomföringar för enkel och korrekt dragning av medialedningar/kablar.

leveransinnehåll:

Stativ med två jordade eluttag med montagematerial, exkl. kabeldragning.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, **pulverbelagt.**

OBS!:

Till stativ utan bakvägg eller hurts behövs knutplåtar nr 927122 som förstävning. Höjden motsvarar arbetsskivans underkant.

Färdigmonterade arbetsbänkar måste säkras mot tippning.

Teknisk beskrivning

passar till skivdjup	750 mm
höjd	800 mm
Djup	700 mm

Eluttag typ	K
Energiförsörjning	Nätdriven
Märkström	16 A
märkspänning	250 V
Bredd	50 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	Höjd 800 mm
Produktslag	Energimodul

Tillbehör

Höjdtjämnings GridLine arbetsbänkar Typ M12	927090 M12
Golvglideelement, set 2 delar Typ 2	927092 2